


Axialbausatz EAMM-A-E72-62B

Teilenummer: 556996

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	2.800 g
Schnittstellencode Aktuator	E72
Schnittstellencode Motor In	62B
Werkstoffhinweis	RoHS konform