



Nahrungsschalter SIED-M30NB-ZS-K-L

Teilenummer: 538284

FESTO

mit Kabel, Einbau nicht bundig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Bauform | rund |
| Entspricht Norm | EN 60947-5-2 |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Messprinzip | induktiv |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Gesicherter Schaltabstand | 12,15 mm |
| Reduktionsfaktoren | Aluminium = 0,5 Edelstahl St 18/8 = 0,8 Kupfer = 0,4 Messing = 0,5 Stahl St 37 = 1,0 |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,4 mm |
| Schaltausgang | kontaktlos 2-Draht |
| Schaltelementfunktion | Schlieer |
| Hysterese | 0,04 ... 3,3 mm |
| Max. Schaltfrequenz DC | 220 Hz |
| Max. Schaltfrequenz AC | 25 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 300 mA |
| Spannungsfall | ≤ 8 V |
| Mindestlaststrom | 5 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | nein |
| Betriebsspannungsbereich AC | 20 ... 265 V |
| Betriebsspannungsbereich DC | 20 ... 320 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leerlaufstrom | ≤ 1,5 mA |
| Verpolungsschutz | fur alle elektrischen Anschlusse |
| Elektrischer Anschluss | 2-adrig Kabel |
| Kabellange | 2,5 m |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Werkstoff Isolierhulle | PVC |
| Baugroe | M30 |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Anziehdrehmoment | 30 Nm |
| Einbauart | nicht bundig |
| Produktgewicht | 190 g |
| Werkstoff Gehause | Messing PA vernickelt |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformitat | VDMA24364-B2-L |