


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Teilenummer: 542978

FESTO

bestehend aus modularen Handhabungsachsen, für präzise und steife Anwendungen mit langen Hüben. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Gruppe	Pick&Place 3.0
Nutzlast	0 ... 6 kg
Antrieb Z-Achse	HMP-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 400 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	HMP-25
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 400 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm