


Linienportal DHSL-2DGC25-HMP20

Teilenummer: 542999

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb mit Führungsschse und modularer Handhabungsschse, dynamisch, präzise, robust. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|------------------|
| Gruppe | Linienportal 3.0 |
| Nutzlast | 0 ... 6 kg |
| Antrieb Z-Achse | HMP-20 |
| Antriebsart Z-Achse | pneumatisch |
| Zwischenposition Z-Achse | 1-fach |
| Hub Z-Achse | 0 ... 400 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse | ± 0,02 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse | ± 0,02 mm |
| Antrieb Y-Achse | 2x DGC-25 |
| Antriebsart Y-Achse | pneumatisch |
| Hub Y-Achse | 0 ... 3.000 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse | ± 0,02 mm |