


Anschlussleitung VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Teilenummer: 560410

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|------------------------------------|
| Produktgewicht | 605 g |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Stecker |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Leitungseigenschaft | energiekettentauglich |
| Min. Kabel-Biegeradius | 63 mm |
| Kabeldurchmesser | 12,5 mm |
| Kabelaufbau | 25x0,34 |
| Schutzart | IP67 nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 80 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-RL |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PU) |