


# Servomotor EMMS-AS-100-SK-HS-RM

Teilenummer: 560892

FESTO

ohne Getriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Schutzart	IP54
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Elektrische Anschluss technik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	6
Stillstands drehmoment	4,71 Nm
Nenn drehmoment	3,24 Nm
Spitzen drehmoment	12,5 Nm
Nenn drehzahl	4.600 1/min
Max. Drehzahl	6.680 1/min
Nennleistung Motor	1.560 W
Nennstrom Motor	3,3 A
Spitzenstrom	15 A
Motorkonstante	0,984 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	59,75 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	3,25 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	12,3 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	2,529 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	4.800 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	150 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	300 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Auflösung	19 Bit
MTTF, Teilkomponente	76 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	152 Jahre, Rotorlagegeber