

Kupplung EAMD-16-15-6.35-8X10

Teilenummer: 561292

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6.35 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	16
Nennlänge	15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.355 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.6 Nm
Produktgewicht	12.8 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform