



# Mini-Schlitten EGSL-BS-55-100-5P

Teilenummer: 562227

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	100 mm
Baugröße	55
Laufparallelität in z-Richtung	0,04 mm
Parallelität	0,05 mm
Reversierspiel	≤ 50 µm
Spindeldurchmesser	12 mm
Spindelsteigung	5 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Mini-Schlitten Führung mit Kugelgewindetrieb
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,015 mm
Einschaltdauer	100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dauervorschubkraft	200 N
Max. Antriebsmoment	0,9 Nm
Max. Kraft F <sub>y</sub>	1.047 N
Max. Kraft F <sub>z</sub>	1.047 N
Max. Moment M <sub>x</sub>	33,1 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub>	31 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub>	31 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	260 N
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	300 N
Leerlaufantriebsmoment	0,15 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontal	10 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	10 kg
Massenträgheitsmoment J <sub>L</sub> pro kg Nutzlast	0,0063 kgcm <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment J <sub>O</sub>	0,1352 kgcm <sup>2</sup>
Vorschubkonstante	5 mm/U
Wartungsintervall	Lebensdauerschmierung
Bewegte Masse	1.070 g
Produktgewicht	2.470 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zentrierhülse mit Zubehör

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss lackiert
Werkstoff Führungsschiene	Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl