



Druckbooster DPA-40-10-CRVZS5

Teilenummer: 552930

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Ø	40 mm
Volumen	5 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Manometer mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Betriebsdruck	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Druckregelbereich	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Eingangsdruck 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für Druckgeräte
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	7300 g
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei