


Schwenk-Lineareinheit

DSL-16-50-270-CC-A-S2-B

Teilenummer: 556403

FESTO

für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Dämpfungswinkel	15 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel	0 ... 246 deg
Hub	50 mm
Kolben-Durchmesser	16 mm
Schwenkwinkel	0 ... 246 deg
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Feinjustage	-3 deg
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	Durchgehende Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	gleitgeführt
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Max. Aufprallgeschwindigkeit	500 mm/s
Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Schwenkwinkelspiel	2 deg
Wiederholgenauigkeit	0,1 deg
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dynamisches Lastmoment	0,1 Nm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	73,5 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	102,5 N
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,0007 kgm ²
Produktgewicht	700 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	700 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	33 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Außengewinde wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange	Vergütungsstahl