


# Encoderleitung NEBM-T1G12-T1G12-5

Teilenummer: 556797

FESTO

zur Verbindung von Motor und Controller.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	in montiertem Zustand IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-40 ... 90 °C
Umgebungstemperatur	-50 ... 90 °C
Min. Kabel-Biegeradius	82 mm
Kabelaufbau	geschirmt 5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	11 mm
Kabellänge	5 m
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)