


# Schwenkantrieb DFPB-80-090-F05

Teilenummer: 557544

FESTO

doppeltwirkend.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße Stellantrieb	80
Flanschbohrbild	F05
Schwenkwinkel	90 deg
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	ohne
Ventilanschluss entspricht Norm	basierend auf VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 Low Demand mode
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	5,6 bar
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	c T4 X
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	c 125°C X
Ex-Umgebungstemperatur	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel	71 Nm
Hinweis zum Drehmoment	Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
PFD (Probability of Failure on Demand)	4,95E-06
Produktgewicht	2.600 g
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplatte G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Antriebswelle	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Druckguss beschichtet
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Mutter	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei