

Verbindungsleitung MHJ9-KMH-0,5-HF

Teilenummer: 562170

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	RCM Mark
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung Schutzabschaltung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	40 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 2-polig / 4-adrig Dose gerade / Dose gerade / Kabel
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 53 V
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Hinweis zum Betrieb	Netzteil muss mindestens 1,85 A ohne Spannungseinbruch liefern können
Hinweis zur Leistungsaufnahme	Niederstromphase 2,8 W, Hochstromphase 17,1 W, pro Kanal
Einschaltdauer	100 % Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten
Triggersignalbereich DC	3 ... 30 V
Hinweis zum Einzugsstrom	Anstieg linear 0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V
Eingangswiderstand	34 kOhm
Kabellänge	0,5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	POM