


Vakuumsauger VAS-8-M5-S-PUR-B

Teilenummer: 8025969

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	0.9 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	8 mm
Saugervolumen	0.095 cm ³
Wirksamer Saugdurchmesser	7.1 mm
Anschlusslage	seitlich
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2.8 N
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M5
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	TPE-U(PU)