



Mini-Schlitten DGSL-N-20-200-EA

Teilenummer: 570244
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Hub | 200 mm |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne | 94,5 mm |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten | 5,5 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Betriebsart Antriebseinheit | Joch |
| Dämpfung | kurze elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelhülfenführung |
| Konstruktiver Aufbau | Joch Kolben Kolbenstange Schlitten |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1 ... 8 bar |
| Max. Geschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0,3 mm |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0,45 Nm |
| Dämpfungslänge | 1,2 mm |
| Max. Kraft Fy | 4.600 N |
| Max. Kraft Fz | 4.600 N |
| Max. Moment Mx | 90 Nm |
| Max. Moment My | 80 Nm |
| Max. Moment Mz | 80 Nm |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 247 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 295 N |
| Bewegte Masse | 1.807 g |
| Produktgewicht | 4.310 g |
| Alternativanschlüsse | siehe Produktzeichnung |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss | 1/8 NPT |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |