


# Linienportal DHSL-1-EGC70TB-DGSL10

Teilenummer: 574500

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Gruppe	Linienportal 1
Nutzlast	0 ... 1 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-10
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	$\pm 0,01$ mm
Antrieb Y-Achse	EGC-70-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 5.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	$\pm 0,08$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	$\pm 0,08$ mm