


Linienportal DHSL-4-DGC40S-EGSA50

Teilenummer: 574511

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	EGSA-50
Antriebsart Z-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 100 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-40
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm