


Axialbausatz EAMM-A-M80-120GA

Teilenummer: 8063571

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	1661 g
Schnittstellencode Aktuator	M80
Schnittstellencode Motor In	120GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform