


# Vakuumsauger OGVM-30X80-GV-N-G14F

Teilenummer: 8073863

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert  |
|--|---|
| Höhenausgleich Sauger                    | 6 mm  |
| Min. Werkstückradius R                   | 20 mm   |
| Nennweite                                | 6 mm  |
| Sauger-Größe                             | 30x80 mm  |
| Sauger-Volumen                           | 10 cm <sup>3</sup>  |
| Anschlusslage                            | oben  |
| Einbaulage                               | beliebig  |
| Saugerform                               | oval Glockenform  |
| Betriebsdruck Mpa                        | -95 ... 0 kPa   |
| Betriebsdruck                            | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                        |
| Nennbetriebsdruck                        | -60 kPa<br>-0,6 bar   |
| Betriebsmedium                           | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-A1-L  |
| Umgebungstemperatur                      | -20 ... 80 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck         | 120 N   |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck | 201 N   |
| Produktgewicht                           | 26 g  |
| Befestigungsart                          | über Vakuumanschluss  |
| Vakuumanschluss                          | Innengewinde G1/4   |
| Farbe                                    | schwarz   |
| Shore-Härte                              | 60 +/- 5  |
| Werkstoff Einschraubzapfen               | Aluminium-Knetlegierung                                     |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                         | NBR   |