

Handlingmodul EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Teilenummer: 8004626
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	25,78 mm
Arbeitshub	50 ... 900 mm
Zahnriemen-Dehnung	0,053 %
Zahnriemen-Teilung	3 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Zahnriemen
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,05 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Max. Vorschubkraft Fx	400 N
Vorschubkonstante	81 mm/U
Werkstoffhinweis	RoHS konform