

Axialbausatz EAMM-A-L95-72GA

Teilenummer: 8063525

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	93 Nm
Produktgewicht	2824 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	72GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform