


# Axialbausatz EAMM-A-N48-56GA

Teilenummer: 8063596

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	621 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	56GA
Werkstoffhinweis	RoHS konform