


Vakuumsauger OGVM-30X95-SV-N-G14F

Teilenummer: 8073854

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3 mm
Min. Werkstückradius R	40 mm
Nennweite	6 mm
Sauger-Größe	30x95 mm
Sauger-Volumen	9,6 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	oval, flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0,6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	146 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	114 N
Produktgewicht	44 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR