

# Magnetspule VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Teilenummer: 8114078

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
erforderliche Stromaufnahme	16 mA
Isolierstoffklasse	H
Max. Eingangsleistung Pi	1,2 W
Max. Eingangsspannung Ui	32 V
Max. Eingangsstrom Ii	0,2 A
Spulenkennwerte	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
wirksame innere Kapazität Ci	vernachlässigbar klein
wirksame innere Induktivität Li	vernachlässigbar klein
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Explosionsschutz	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 17.0043X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-Umgebungstemperatur	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform