



Drucksensor SPAN-B-V1R-G18M-PN-L1

Teilenummer: 8114752

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Messgröße | Relativdruck |
| Messverfahren | Piezoresistiver Drucksensor |
| Druckmessbereich Anfangswert (MPa) | 0 MPa |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Anfangswert (psi) | 0 psi |
| Druckmessbereich Endwert (MPa) | -0,1 MPa |
| Druckmessbereich Endwert | -1 bar |
| Druckmessbereich Endwert (psi) | -14,5 psi |
| Überlastbereich | 5 bar |
| Überlastdruck | 0,5 MPa 5 bar |
| Überlastdruck (psi) | 72,5 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Mediumstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Genauigkeit FS | 1,5 %FS |
| Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,3 %FS |
| Temperaturkoeffizient in ± %FS/K | 0,1 %FS/K |
| Schaltausgang | PNP/NPN umschaltbar |
| Schaltfunktion | Fenster-Komparator Schwellwert-Komparator |
| Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer umschaltbar |
| Max. Ausgangsstrom | 80 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | ja |
| Betriebsspannungsbereich DC | 10,8 ... 30 V |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Anschlussbild L1J |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau mit Gewinde mit Wand-/Flächenhalter |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatischer Anschluss | Außengewinde G1/8 |
| Produktgewicht | 31 g |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| vom Medium berührte Werkstoffe | FPM |

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| | Messing, vernickelt PA-verstärkt |
| Anzeigeart | Leucht-LCD |
| Darstellbare Einheit(en) | MPa bar inchHg kPa mmHg psi |
| Einstellmöglichkeiten | Teach-In über Display und Tasten |
| Manipulationssicherung | PIN-Code |
| Einstellbereich Schwellwerte | 0 ... 100 % |
| Einstellbereich Hysterese | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP40 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Reinraumklasse | ISO Klasse 4 |