



# actuador giratorio DSM-12-270-CC-HD-A-B

Número de artículo: 1369122

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Ángulo de amortiguación	15 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 246 deg
Ángulo de giro	0 ... 246 deg
Amortiguación	CC: con amortiguadores a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	-3 deg
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,3 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	3 ... 10 bar
Frecuencia máx. de giro a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza axial máxima	180 N
Fuerza radial máxima	200 N
Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Momento de inercia admisible de la masa	0,008 kgm <sup>2</sup>
Peso del producto	420 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del eje de accionamiento	Acero níquelado
Material de las juntas	TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio