


Adapterbausatz DADG-AK-F9-2

Teilenummer: 8104804

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	2
Basierend auf Norm	VDI/VDE 3847-2
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Nennbetriebsdruck	0,6 MPa 6 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Drucktaupunkt 10°C unter Umgebungs- bzw. Mediumstemperatur Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	418 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapter	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Adapterplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei