

unidad de accionamiento lineal SLE-10- -KF-A


FESTO

Número de artículo: 150088

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

El suministro de la unidad lineal incluye los pasadores o casquillos para centrar. El conjunto puede pedirse con el código PV, PH, NV, NH. Puede pedirse también como pieza de repuesto.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Ficha de datos técnica completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera	10 ... 100 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Tipo de accionamiento del actuador	Yunque
Amortiguación	YSR: amortiguador, mapa característico para amortiguación dura
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Detección de la posición	para sensores de proximidad para sensores inductivos
Presión de funcionamiento Mpa	0,25 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	2,5 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	40 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	47 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	160 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	8 g
Peso básico con carrera de 0 mm	560 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	10 g
Conexión neumática	M5
Material de la culata	Aluminio
Material de las juntas	PA
Material de la carcasa	Aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina