

cilindro de cartucho

EGZ-6-5

Número de artículo: 15033

FESTO

con rosca exterior en el cuerpo del cilindro.



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	5 mm
Diámetro del émbolo	6 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Construcción	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	14,7 N
Tipo de fijación	con rosca exterior con contratuerca a elegir:
Conexión neumática	M3
Material de la culata	POM
Material de las juntas	TPE-U(PU)
Material de la carcasa	latón níquelado
Material del vástago	Acero de aleación fina