

# Kupplung EAMD-42-48-19-16X25

Teilenummer: 8121127

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	19 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	42
Nennlänge	48 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	45 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	212 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform