

# cilindro compacto ADVULQ-25- -P-A-S26

FESTO


Número de artículo: 156123

Clásico - No utilizar para equipos nuevos


para detección sin contacto. Protegido contra torsión mediante un vástago cuadrado. Extremo del vástago con rosca interior.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo de ejemplo



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Carrera   | 1 ... 200 mm  |
| Diámetro del émbolo                                       | 25 mm   |
| Amortiguación   | P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados                              |
| Posición de montaje                                       | indistinto  |
| Modo de funcionamiento                                    | de doble efecto   |
| Extremo del vástago                                       | rosca interior  |
| Construcción  | Émbolo<br>Vástago   |
| Detección de la posición                                  | para sensores de proximidad   |
| Variantes   | Doble vástago<br>Juntas termorresistentes hasta máx. 120 °C                         |
| Antigiro/Guía   | Vástago cuadrado  |
| Presión de funcionamiento Mpa                             | 0,12 ... 1 MPa  |
| Presión de funcionamiento                                 | 1,2 ... 10 bar<br>17,4 ... 145 psi  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                      | 0 ... 120 °C  |
| Energía del impacto en las posiciones finales             | 0,1 J   |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso       | 247 N   |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance          | 247 N   |
| Tipo de fijación  | con taladro pasante<br>con accesorios<br>a elegir:                                  |
| Conexión neumática  | M5  |
| Material del tornillo con collar                          | Acero cincado   |
| Material de la culata                                     | Aleación forjable de aluminio   |
| Material de las juntas dinámicas                          | FPM   |
| Material del vástago                                      | Acero inoxidable de aleación fina   |
| Material de la camisa del cilindro                        | Aleación forjable de aluminio   |