

Cilindro plano DZF-50-125-A-P-A

Número de artículo: 161299

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	125 mm
Diámetro del émbolo	50 mm Diámetro equivalente
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0.5 deg
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Émbolo Vástago
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Seguridad torsional/guía	Émbolo ovalado
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Momento de giro máximo del antigiros	1.2 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	990 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	1178 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	219 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	25 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	64 g
Peso básico con carrera de 0 mm	854 g
Tipo de fijación	A elegir: Con rosca interior Con accesorios
Conexión neumática	G1/4
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)

Característica	Valor
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado deslizando
Material del vástago	Acero de alta aleación