

conjunto paralelo EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Número de artículo: 1203181

FESTO

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm ²
Par motor sin carga	0,3 Nm
Momento de giro transferible	25 Nm
Peso del producto	5.110 g
Código de conexión, actuador	D60B
Código de conexión, entrada motor	90R
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS