


actuador giratorio DSM-40-270-HD-A-B

Número de artículo: 1369114

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Ángulo de giro	0 ... 270 deg
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Frecuencia máx. de giro a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza axial máxima	950 N
Fuerza radial máxima	1.200 N
Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Peso del producto	3.712 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del eje de accionamiento	Acero níquelado
Material de las juntas	TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio