


Actuador giratorio y lineal DSL-20-40-270-P-S2-CR

Número pieza: 163026

FESTO

para detección sin contacto. Los movimientos de giro y lineal se controlan independientemente. Movimiento de giro regulable de 0° a 270°.

La tolerancia de ángulo de giro en el vástago es máx. 2°. Al montar componentes adicionales en el kit pivotante no debe sobrepasarse el par de apriete máximo de 5,5 Nm.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ángulo de amortiguación	12 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro	270 deg
Carrera	40 mm
Diámetro del émbolo	20 mm
Ángulo de giro	254 deg
Amortiguación	CR: Con amortiguador a la derecha P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	1,5 deg
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	Para detectores inductivos Para detectores de posición
Variantes	S2: doble vástago
Antigiرو/Guía	Guiado deslizante
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar
Velocidad máxima del impacto	500 mm/s
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1 Hz
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	5 mm
Momento de giro con 6 bar	2,5 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	121 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	159 N
Momento de inercia admisible de la masa	0,0012 kgm ²
Peso adicional por 10 mm de carrera	52 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1.130 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T con rosca exterior a elegir:
Conexión neumática	M5
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante
Información sobre el material del vástago	acero templado