


Actuador giratorio y lineal DSL-25- -270-P-S20-CC

Número pieza: 163057

FESTO

para detección sin contacto. Los movimientos de giro y lineal se controlan independientemente. Movimiento de giro regulable de 0° a 270°.

La tolerancia de ángulo de giro en el vástago es máx. 2°. Al montar componentes adicionales en el kit pivotante no debe sobrepasarse el par de apriete máximo de 5,5 Nm.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ángulo de amortiguación	10 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro	270 deg
Carrera	10 ... 160 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Ángulo de giro	246 deg
Amortiguación	CC: Con amortiguadores a ambos lados P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	1,5 deg
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	Para detectores inductivos Para detectores de posición
Variantes	S20: doble vástago hueco
Antigiرو/Guía	Guiado deslizante
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar
Velocidad máxima del impacto	500 mm/s
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1 Hz
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	5 mm
Momento de giro con 6 bar	5 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	174 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	246 N
Momento de inercia admisible de la masa	0,0016 kgm ²
Peso adicional por 10 mm de carrera	67 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1.610 g
Peso del producto	1.610 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T con rosca exterior a elegir:
Conexión neumática	M5
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante
Información sobre el material del vástago	acero templado