


Electroválvula CPE18-M3H-5J-1/4

Número de artículo: 163787

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Función de la válvula | Biestable de 5/2 vías |
| Tipo de accionamiento | Eléctrico |
| Anchura | 18 mm |
| Caudal nominal normal | 1500 l/min |
| Conexión neumática de utilización | G1/4 |
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
| Presión de funcionamiento | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| Forma constructiva | Corredera del émbolo |
| Certificación | c UL us - Recognized (OL) |
| Clasificación marítima | Véase el certificado |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según la Directiva de baja tensión de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico |
| Organismo que expide el certificado | DNV-TAA000032X |
| Grado de protección | IP65 Con caja tomacorriente Según IEC 60529 |
| Diámetro nominal | 8 mm |
| Función de escape | Estrangulable |
| Principio de sellado | Blando |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Accionamiento manual auxiliar | Con accesorios enclavables Sin enclavamiento |
| Tipo de control | Servopilotado |
| Alimentación del aire de pilotaje | Interno |
| Sentido de flujo | No reversible |
| Identificación de la posición de válvula | Soporte para placas de identificación |
| Superposición | Superposición positiva |
| Tiempo de conmutación um | 13 ms |
| Tiempo de conexión | 100% |
| Impulso de control positivo máximo con señal 0 | 3300 µs |
| Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 | 3100 µs |

| Característica | Valor |
|--|--|
| Valores característicos de las bobinas | 230 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 3,0 VA, potencia de retención de 2,4 VA |
| Fluctuaciones de tensión admisibles | -15 % / +10 % |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Resistencia a las vibraciones | Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -5 °C...50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso del producto | 270 g |
| Conexión eléctrica | Forma C |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82 | M5 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 84 | M5 |
| Conexión aire de pilotaje 12 | M5 |
| Conexión aire de pilotaje 14 | M5 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/4 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |