

# Cilindro de tope STAF-80-40-P-A-R

Número de artículo: 164894

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	40 mm
Diámetro del émbolo	80 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto Tracción
Forma constructiva	Émbolo Vástago con rodillo
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Variantes	Vástago simple
Seguridad torsional/guía	Vástago aplanado
Presión de funcionamiento	1 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Fuerza admisible del impacto sobre el vástago extendido	13300 N
Carga transversal permitida en el proceso de conmutación	4000 N
Peso del producto	5350 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8
Material de la tapa	Aluminio
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material del rodillo	Acero