

fijación por pies CRHNC-125

Número de artículo: 176943

FESTO

resistente a la corrosión



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.920 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina