


# Cilindros redondos

## ESAA-63- -P

Número pieza: 183281

FESTO

Culata trasera con conexión de aire axial al eje del cilindro.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo Corea.



Representación de modo de ejemplo

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	1 ... 250 mm
Diámetro del émbolo	63 mm
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	de simple efecto compresión
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	1.706 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	43,9 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1.538 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	24,8 g
Conexión neumática	G3/4
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina