



cable de conexión KMP3-9P-08-

Número de artículo: 18697

FESTO

para terminal de válvulas CPV.

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	DIN 41652
Identificación del cable	con accesorios
Frecuencia de conexión	50
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	9
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	9
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	2 tornillos M3
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	10
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	9
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Resistencia a la tensión de choque	1 kV
Longitud del cable	1 ... 99 m
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido fijo de cable	≥ 30 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 75 mm
Diámetro del cable	7,15 mm
Tolerancia del diámetro de cable	± 0,3 mm
Estructura del cable	10x0,34
Diámetro nominal del conducto	0,34 mm ²
Extremos de los hilos	Corte sin punta
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 75 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la carcasa	PA
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre, dorado