


filtro de vacío

ESF-3

Número de artículo: 191202

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Grado de filtración	10 µm
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 4 bar
Caudal con depresión = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	9 g
Tipo de fijación	con rosca exterior a través de la toma de vacío
Conexión neumática	M4
Conexión de vacío	M4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	PVF
Material de la carcasa	Aluminio latón niquelado