

Unidad de filtro y regulador LFR-1/2-D-O-DI-MAXI-A

Número de artículo: 192387

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Totalmente automático
Forma constructiva	Regulador de filtro sin manómetro
Volumen máx. de condensado	43 cm ³
Protección de funda	Funda metálica de protección
Indicador de presión	Preparado para G1/4
Presión de funcionamiento	2 bar...12 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar...12 bar
Histéresis máxima de la presión	0.4 bar
Caudal nominal normal	4500 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	1600 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC