

# Conducto de conexión KMP4-25P-5-PUR

Número de artículo: 193018

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	DIN 41652
Identificación del cable	Con accesorios
Frecuencia de conexión	50
Peso del producto	702 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	25
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	25
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	2 tornillos M3
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	25
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	25
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	3 A
Resistencia a los picos de tensión	1 kV
Longitud del cable	5 m
Propiedades del cable	con aptitud para cadenas de energía
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda
Radio de flexión, tendido fijo del cable	31 mm
Radio de flexión, tendido de cables móvil	51 mm
Diámetro del cable	9.8 mm
Tolerancia del diámetro del cable	± 0,4 mm
Estructura de cable	25 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Sección nominal del cable	0.25 mm <sup>2</sup>
Terminales de cable	Corte sin punta

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Grado de protección	IP65
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...75 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre, dorada