

# Caballote CRLBN-50/63

Número de artículo: 195868

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50/63
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %.Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	293 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material del bulón	Acero inoxidable de alta aleación
Material del fusible	Acero inoxidable de alta aleación