


ventosa ESS-2-SF

Número de artículo: 189267

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

Característica	Valor
Radio R mínimo de la pieza	10 mm
Diámetro nominal	0,6 mm
Diámetro de la ventosa	2 mm
Volumen de la ventosa	0,002 cm ³
Eficiencia del impulso de eyección	≤ 4 bar
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 1
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-10 ... 200 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	0,1 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	0,5 N
Peso del producto	0,1 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Conexión de vacío	Diámetro exterior de 3 mm
Color	Gris
Dureza Shore	60 +/- 5
Material de los pivotes roscados	latón niquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	FPM