

Ventosa ESS-8X30-ON

Número de artículo: 189413

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2.5 mm
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación	8x30 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	0.376 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Oval, plana
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	10.9 N
Carga transversal horizontal con presión nominal de funcionamiento	17 N
Carga transversal vertical con presión nominal de funcionamiento	13.5 N
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	M6
Color	Negro
Dureza Shore	50 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de la ventosa	NBR