


Válvula de bola VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Número de artículo: 4451861

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 3 vías Agujero taladrado en T
Tipo de accionamiento	Mecánico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1/4
Indicador de posición de conmutación	Sentido de la ranura = sentido del flujo
Distribución de taladros para la brida	F03
Diámetro interior	8 mm
Diámetro nominal DN	8
Función de la válvula	3/2
Sentido de flujo	Reversible
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	6 Nm
Basado en la norma	EN 10226-1 ISO 5211
Medio	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gases inertes Agua, no vapor Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 °C...130 °C
Caudal Kv tipo T en ángulo	5,9 m³/h
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Característica	Valor
Material del cuerpo	Latón Niquelado
Código de material del cuerpo	CW617N
Material de las juntas	HNBR PTFE
Material de la bola	Latón Cromado
Código de material de la bola	CW614N
Material del eje	Latón
Código de material del eje	CW614N
Peso del producto	530 g
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva UE sobre equipos a presión
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo