

Cilindro redondo DSNU-S-8-15-P-A-MQ

Número de artículo: 5205898

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	15 mm
Diámetro del émbolo	8 mm
Rosca del vástago	M4
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Clase 6 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	22.6 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	30.2 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	6.3 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	1 g
Peso básico con carrera de 0 mm	20 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	2.4 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la camisa del cilindro	Acero inoxidable de alta aleación