


# acoplamiento tipo zócalo KD2-CK-3

Número de artículo: 531621

FESTO

Autosellante



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro nominal   | 2 mm  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 12 bar                              |
| Caudal nominal normal                                      | 68 l/min                                      |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 80 °C                                 |
| Peso del producto  | 11 g  |
| Conexión neumática 1                                       | CK-3  |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                             |